

**CNMG 120412, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250372 CA515
GTIN	4960664675364
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120412 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 430 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 430 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	PH
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz