

**DNMG 150608, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 510 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 510 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PQ
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz