

Garant**Legyezős csiszolótárcsa long life CER kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565224 120
GTIN	4062406156091
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

- Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.
- Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.
- Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.
- Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).
- A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	Kúpos
Szemcsézet	120

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételeesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételeesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		