

**Garant****Legyezős csiszolótárcsa long life CER kúpos, Ø 178 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565226 60
GTIN	4062406159252
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

- **Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.**
- **Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.**
- **Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).**
- **A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**

**long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

**Felhasználás:**

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Kúpos
Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	178 mm

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 178 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételeesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételeesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		