

Garant**Legyezős csiszolótárcsa speed CER sík, Ø 125 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565235 120
GTIN	4062406159344
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.**
- **Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.**
- **Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).**
- **A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**

speed - sík lamella elrendezés **nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz** és hosszú élettartamhoz.

Felhasználás:

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Szemcsézet	120

Alak leírása	lapos
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		