



Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	565284 60
GTIN	4062406159405
Árucikk kategória	52M

Leírás

Kivitel:

- Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
- Üvegszálas tányér az optimális nyomóerő érdekében.
- Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
- Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	Kúpos
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		