

**DNMG 150612, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150612 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	PH
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz