

HOLEX**Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 150 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 565286 40 |
| GTIN | 4062406159474 |
| Árucikk kategória | 52M |

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.**
 - **Üvegszálás tényér az optimális nyomóerő érdekében.**
 - **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
 - **Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.**
- long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tárcsa Ø | 150 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Álak leírása | Kúpos |
| Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 150 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |