

**HOLEX****Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík, Ø 115 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565294 40
GTIN	4062406159573
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

- **Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.**
- **Üvegszálás tényér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.**

**speed** - sík lamella elrendezés **nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz** és hosszú élettartamhoz.

**Felhasználás:**

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	lapos
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		