

**DC.T 070202, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 070202 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: HQ  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 390 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	HQ
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 390 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz