

**WNMG 080408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,07 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	HQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,07 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CA515

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz