

**WNMG 080412, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080412 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: PS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 3,8 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 3,8 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Forgácstörő	PS
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz