

**CCMT 120408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260204 CA515
GTIN	4960664674978
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 120408 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 380 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 380 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz