

**DCMT 11T302, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 11T302 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 390 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 390 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz