

**WN.G 080408, Minőség: CA515**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Árucikk kategória	25E

Leírás

WN.G 080408 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: PS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 3,8 mmElőtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 3,8 mm
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PS

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz