

**CCMT 120412, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120412 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 380 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 380 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120412
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz