

**VBMT 110308, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 110308 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: HQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 390 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 390 m/min
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110308
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz