

Csúszásgátló lap, nyitott 10 m tekercs, Mélység: 750mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	951907 750
GTIN	4063104000587
Árucikk kategória	96M

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálás szövet szőnyeg, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kímélő tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Műszaki leírás

Hossz	10000 mm
Mélység	750 mm
Gyártó jelölése	Csúszásgátló Exact tekercs 0,75 x 10 m
Vastagság	2 – 3 mm
Termék fajtája	Csúszásgátló takaró

