

**VBMT 160408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Árucikk kategória	25E

Leírás

VBMT 160408 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: HQ

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 390 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	HQ
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 390 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz