



Rátűzőkulcs készlet, TiN bevonatú, Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 9 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	639506
GTIN	4000896051540
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**

Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M4 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Tartalom:

Csavarhúzó fejek: 9 db TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Tárolás: Smartcase kitámasztás funkcióval

Műszaki leírás

Tartalom (db)	9
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó
Hossz	185 mm
Szélesség	153 mm
Magasság	52 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej