



## 6-szög rátűzőkulcs készlet TiN bevonatú, 1/2 col négyszög 9 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	639406
GTIN	4000896193530
Árucikk kategória	630

### Leírás

**Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;  
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**

Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

**Felhasználás:**

Belső hatlapú csavarokhoz M6 – M24 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

**Tartalom:**

Csavarhúzó fejek: 9 db 643233 sz. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 méret

Tárolás: Smartcase kitámasztás funkcióval

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	9

Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	5-17 mm
Hossz	185 mm
Szélesség	153 mm
Magasság	52 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 12 mm	643233 12
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 6 mm	643233 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 5 mm	643233 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 7 mm	643233 7
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 14 mm	643233 14
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 8 mm	643233 8
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 17 mm	643233 17
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 colTiN bevonattal Hatszög 10 mm	643233 10