

Csúszásgátló lap, nyitott, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	951906 1
GTIN	4260386325043
Árucikk kategória	96M

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszál szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kímélő tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Műszaki leírás

Mélység	610 mm
Szélesség	1220 mm
Kivitel	Méretre vágott
Gyártó jelölése	Csúszásgátló Exact 1 db készlet 1220 x 610 mm
Vastagság	2 – 3 mm
Termék fajtája	Csúszásgátló takaró

