



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 77,7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ legkisebb befogási Ø	29,3 mm
Szorítóerő	44,5 kN
Külső Ø D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Külső Ø D	107,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	280 Nm
max. befogási szakasz	0,38 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó túske