



## Kettős ékbefogó, Menet M: M4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370010 M4
GTIN	4046368870509
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
- Helytakarékos több munkadarabos befogás.

#### Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.

### Műszaki leírás

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Menet M	M4
Magasság H <sub>2</sub>	5,6 mm
Hozzávaló belső hatszög méret	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Szorítóerő	2,2 kN
Maximális terpesztés	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Max. meghúzási nyomaték	3,4 Nm
Hossz L	15,9 mm

Magasság H	14,5 mm
Szélesség B	12,3 mm
Termék fajtája	Ékszorító