



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 12,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

D ₂ legkisebb befogási Ø	7,2 mm
Szorítóerő	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Külső Ø D	29,72 mm

Külső Ø D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
Max. meghúzási nyomaték	5 Nm
max. befogási szakasz	0,25 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó túske