



Excenteres szorító, Menet M: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	370005 M6
GTIN	4046368503261
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- **Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.**
- **Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.**

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögméretű kulcs szükséges!

Műszaki leírás

Menethossz L	12 mm
Méret A	7,8 mm
Tárca magassága H	4,8 mm
Szorítóerő	3,4 kN
Hatlap méret	16 mm
Menet M	M6
Excenter út S_1	1,3 mm
Imbusz méret 1	4 mm
Max. meghúzási nyomaték	8,5 Nm

Termék fajtája

Excenteres szorító