

Garant EASYFIX

Easyfix csőtartó, Ø 6 mm, Belső Ø: 80mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955605 80 |
| GTIN | 4062406196615 |
| Árucikk kategória | 91F |

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Minden GARANT és HOLEX terméknél 9×9 mm méretű 37 mm-es osztású perforálással.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|------------------|
| Huzal anyaga | Acél |
| Acélhuzal Ø | 6 mm |
| Belső Ø | 80 mm |
| Alaplap típus | szimpla |
| Kampó alakja | Csőtartó |
| Alaplap anyaga | Műanyag |
| Sorozat | Easyfix |
| Terméknév attribútum | Ø 6 mm |
| Termék fajtája | Gyűrütartó 80 mm |

