



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 20
GTIN	4046368381500
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

Ø D ₃	M 8
Külső Ø D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Szorítóerő	11,1 kN
H ₁	19 mm

D ₂ legkisebb befogási Ø	13,5 mm
Külső Ø D	37,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	34 Nm
max. befogási szakasz	0,38 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó túske