



Kettős ékbefogó, Menet M: M8



Rendelési adatok

Rendelés száma	370010 M8
GTIN	4046368871001
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
- Helytakarékos több munkadarabos befogás.

Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.

Műszaki leírás

H ₁	25,4 mm
Hozzávaló belső hatszög méret	6 mm
Magasság H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Szorítóerő	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Menet M	M8
Maximális terpesztés	26,9 mm
Max. meghúzási nyomaték	14,5 Nm
Hossz L	31,7 mm

Magasság H	25,9 mm
Szélesség B	24,8 mm
Termék fajtája	Ékszorító