



## Excenteres szorító, Menet M: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370005 M10
GTIN	4046368503308
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.**
- **Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.**

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

#### Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögméretű kulcs szükséges!

### Műszaki leírás

Excenter út $S_1$	1,6 mm
Hatlap méret	20 mm
Menethossz L	20 mm
Menet M	M10
Méret A	10,2 mm
Szorítóerő	9 kN
Tárcsa magassága H	6,4 mm
Imbusz méret $\tau_1$	7 mm
Max. meghúzási nyomaték	28 Nm

Termék fajtája

Excenteres szorító