



## Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 35,3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

#### Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

### Műszaki leírás

Ø D <sub>3</sub>	M 12
D <sub>2</sub> legkisebb befogási Ø	23 mm
H	31,8 mm
H <sub>1</sub>	25,4 mm
Külső Ø D <sub>1</sub>	35,3 mm
Külső Ø D	56 mm

Szorítóerő	26,3 kN
Ø D <sub>4</sub>	M 4/45,5
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
max. befogási szakasz	0,38 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó túske