



Pitbull szorító tompa, Menet M: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	370030 M4
GTIN	4046368563302
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
- Biztonságos, pontos szorítás.
- Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Műszaki leírás

Szorítási út	0,4 mm
Anyag	Acél
Szorítási szélesség	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
Szorítóerő	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm

Menet M	M4
H	9,9 mm
Magasság H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Max. meghúzási nyomaték	5,6 Nm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer