

Garant EASYFIX

Easyfix csőtartó, Ø 6 mm, Belső Ø: 60mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955605 60
GTIN	4062406196578
Árucikk kategória	91F

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Minden GARANT és HOLEX terméknél 9×9 mm méretű 37 mm-es osztású perforálással.

Műszaki leírás

Alaplap anyaga	Műanyag
Belső Ø	60 mm
Huzal anyaga	Acél
Kampó alakja	Csőtartó
Acélhuzal Ø	6 mm
Alaplap típus	szimpla
Sorozat	Easyfix
Terméknév attribútum	Ø 6 mm
Termék fajtája	Gyűrűtartó 80 mm

