



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 27mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 370015 27 |
| GTIN | 4046368382002 |
| Árucikk kategória | 37M |

Leírás

Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ø D ₃ | M 10 |
| D ₂ legkisebb befogási Ø | 18 mm |
| Szorítóerő | 20 kN |
| H ₁ | 22,2 mm |
| H | 28,6 mm |
| Külső Ø D ₁ | 27 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Külső Ø D | 50 mm |
| Ø D ₄ | M 4/39,4 |
| Max. meghúzási nyomaték | 60 Nm |
| max. befogási szakasz | 0,38 mm |
| Külső Ø tűrés | h9 |
| Termék fajtája | Felfogó túske |