



## Excenteres szorító, Menet M: M8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370005 M8
GTIN	4046368503285
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.**
- **Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.**

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

#### Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögméretű kulcs szükséges!

### Műszaki leírás

Szorítóerő	3,6 kN
Menet M	M8
Hatlap méret	20 mm
Menethossz L	16 mm
Tárca magassága H	4,8 mm
Imbusz méret $s_1$	5 mm
Excenter út $S_1$	1 mm
Méret A	10,2 mm
Max. meghúzási nyomaték	11,3 Nm

Termék fajtája

Excenteres szorító