



Kettős ékbefogó, Menet M: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	370010 M6
GTIN	4046368870752
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
- Helytakarékos több munkadarabos befogás.

Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.

Műszaki leírás

Hozzávaló belső hatszög méret	5 mm
B ₁	16,1 mm
Magasság H ₂	9,5 mm
Szorítóerő	6,7 kN
Menet M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Maximális terpesztés	20,3 mm
Max. meghúzási nyomaték	14,3 Nm
Hossz L	23,8 mm

Magasság H	19 mm
Szélesség B	18,6 mm
Termék fajtája	Ékszorító