



## Excenteres szorító, Menet M: M12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370005 M12
GTIN	4046368503322
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.**
- **Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.**

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

#### Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

#### Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögméretű kulcs szükséges!

### Műszaki leírás

Menet M	M12
Excenter út $S_1$	2 mm
Hatlap méret	25 mm
Menethossz L	25 mm
Szorítóerő	18 kN
Méret A	12,7 mm
Imbusz méret $\tau_1$	8 mm
Tárcsa magassága H	9,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	88 Nm

Termék fajtája

Excenteres szorító