



Kettős ékbefogó, Menet M: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	370010 M12
GTIN	4046368871506
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
- Helytakarékos több munkadarabos befogás.

Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.

Műszaki leírás

Szorítóerő	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Menet M	M12
Maximális terpesztés	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Magasság H ₂	19 mm
Hozzávaló belső hatszög méret	10 mm
Max. meghúzási nyomaték	38,4 Nm
Hossz L	47,6 mm

Magasság H	38,6 mm
Szélesség B	37,3 mm
Termék fajtája	Ékszorító