



## Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 14,2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Árucikk kategória	37M

### Leírás

#### Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

#### Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

### Műszaki leírás

D <sub>2</sub> legkisebb befogási Ø	12,2 mm
Külső Ø D <sub>1</sub>	14,2 mm
Szorítóerő	8,5 kN
H	24,9 mm
Külső Ø D	31,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/23,1

H <sub>1</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 6
Max. meghúzási nyomaték	17 Nm
max. befogási szakasz	0,33 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó tűske