



Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813920 200
GTIN	3662424092206
Árucikk kategória	83H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos **skálaosztással**.

Szabvány:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Teljes hossz	8 coll
Maximális kulcsnyílás	33 mm
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.100
Szabvány	DIN 3117
Pofaállás	22,5 fok
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs

