



Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 255mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813920 255
GTIN	3662424092213
Árucikk kategória	83H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos **skálaosztással**.

Szabvány:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Műszaki leírás

Teljes hossz	10 coll
Teljes hossz	255 mm
Maximális kulcsnyílás	38 mm
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.100
Szabvány	DIN 3117
Pofaállás	22,5 fok
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs

