



## Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	813920 150
GTIN	3662424092190
Árucikk kategória	83H

### Leírás

#### Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos **skálaosztással**.

#### Szabvány:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Műszaki leírás

Maximális kulcsnyílás	23 mm
Teljes hossz	6 coll
Teljes hossz	150 mm
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.100
Szabvány	DIN 3117
Pofaállás	22,5 fok
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs

