




Pitbull szorító tompa, Menet M: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	370030 M6
GTIN	4046368563609
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
- Biztonságos, pontos szorítás.
- Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Műszaki leírás

Magasság H ₂	3,8 mm
H	14,48 mm
Szorítási út	0,6 mm
Szorítóerő	16 kN
B _{H9}	19,05 mm
H ₁	7,2 mm

Anyag	Acél
B ₁	7,6 mm
Szorítási szélesség	19,1 mm
Menet M	M6
Max. meghúzási nyomaték	22,5 Nm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer