



## Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 110mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	813920 110
GTIN	3662424092183
Árucikk kategória	83H

### Leírás

#### Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos **skálaosztással**.

#### Szabvány:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Műszaki leírás

Teljes hossz	4 coll
Maximális kulcsnyílás	17 mm
Teljes hossz	110 mm
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.100
Szabvány	DIN 3117
Pofaállás	22,5 fok
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs

