

**Garant****Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565264 80
GTIN	4062406162399
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

- **Prémium cirkon korund (ZA) maximális csiszolási teljesítményhez.**
  - **Robusztus poliészter-pamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
  - **Stabil üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.**
  - **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
  - **A legjobb eredmények alacsony- és nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**
- long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

**Felhasználás:**

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	80
Alak leírása	Kúpos

Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		