

Garant**Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565274 60
GTIN	4062406162467
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

- **Prémium cirkon korund (ZA) maximális csiszolási teljesítményhez.**
 - **Robusztus poliészter-pamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
 - **Stabil üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.**
 - **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
 - **A legjobb eredmények alacsony- és nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**
- speed** - sík lamella elrendezés **nagy forgácsolási térfogathoz** és hosszú élettartamhoz.

Felhasználás:

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
Szemcsézet	60
Alak leírása	lapos
Furat Ø	22,23 mm

Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		