

Garant**Legyezős csiszolótárcsa X-LOCK long life ZA kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 80**

Rendelési adatok

Rendelés száma	565279 80
GTIN	4062406162559
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

- **Prémium cirkon korund (ZA) maximális csiszolási teljesítményhez.**
- **Robusztus poliészter-pamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Stabil üvegszálás tényér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **A legjobb eredmények alacsony- és nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Gyors, szerszám nélküli tárcsacsere X-LOCK rendszerrel.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Figyelem:

Az X-LOCK lamellás csiszolótárcsák visszamenőlegesen kompatibilisek és hagyományos sarokcsiszolókon használhatóak.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Alak leírása	Kúpos
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Sorozat	X-LOCK rendszer
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		