

3M**Vágótárcsa Silver, Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563325 125
GTIN	5902658104978
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Silver vágótárcsák nagy vágásteljesítménnyel és hosszú élettartammal. Kevert szemcsézet **precíziós kialakítású kerámia szemcsével.**

Felhasználás:

Gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel.

Specifikáció:

A36R-BF.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Tárcsaszélesség	1 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	Egyenes
Sorozat	SILVER
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		