

**Garant****Szerszámtartó szerszámrögzítővel, Szélesség 452 mm, Szerszámszár: C8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 970125 C8     |
| GTIN              | 4062406162665 |
| Árucikk kategória | 91L           |

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezéből, műanyag GARANT szerszámrögzítővel. **0° / 20° / 45° dőlésszögű** beépítés lehetséges.

**Alkalmazható :****Szélesség 452 mm:**

970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.

**Szélesség 627 mm:**

970011; 970016 sz. 627/A; 627/B; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 942002; 942004 sz. és 971605; 971625 sz. függőleges szekrényekhez.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

**Figyelem:**

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Mélység: 150 mm

Oldalsó vázméret: 37 mm

Szerszámbefogók száma: 4

Tengelytávolság A: 108 mm

**Műszaki leírás**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Oldalsó vázméret      | 37 mm   |
| Szerszámbefogók száma | 4   |
| Tengelytávolság A     | 108 mm  |
| Mélység               | 150 mm  |
| Szerszámszár          | C8  |
| Szín kiválasztása     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum  | Szélesség 452 mm  |
| Termék fajtája        | Tartórendszer CNC szerszámkocsihoz                                |