

Garant**MH-CNC szerszámkocsik PU kerekekkel, Hasznos szélesség mm / modell: 627/B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Stabil váz 2 – 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékekkel (Ø 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és PU kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 925 mm

Alapterület szélesség: 675 mm

Alapterület mélység: 1100 mm

Hasznos szélesség: 627 mm

Tartósínek száma (1 szint): 4

Szerszám tartók száma (1 szint): 7

Műszaki leírás

Mélység	1100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szerszámtartók száma (1 szint)	7
Modell	B
Hasznos szélesség	627 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Kerék anyaga	PU
Szélesség	675 mm
Tartósínek száma (1 szint)	4
Kerék Ø	160 mm
Magasság	925 mm
Alapterület szélesség	675 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Alapterület mélység	1100 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Tárolópolc fedéllel rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970175 627
Tárolópolc rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970170 627